

お客さまの誘導に
便利な誘導フロア
サインが新登場！

ウィズコロナ時代に 役立つ感染対策商品

視認性と耐久性に優れたフロア誘導サインなので、
教育施設・商業施設・レジャー施設・オフィスビルなどの
様々な施設で活躍します。



A-1



A-2

フロア誘導サイン(5枚入り)

材質 表面:PET、印刷面:PO(ポリオレフィン)

品番	規格	サイズ(約)	価格(税抜)
OT-041-001-0	A-1	300×300	¥9,000
OT-041-002-0	A-2	450×100	¥8,500

裏面にもウィズコロナ時代に役立つ
感染対策商品をご紹介します。

ミニ案内看板

店舗内のスペースが限られた、小規模な最適なミニサイズです。



デザイン例



※ベルトパーテーションは別売です。

受注生産

ミセル ミニメッセ 4面

¥7,300(税抜)

材質 本体:ナイロン、ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
規格色 ブラック

品番	規格	本体サイズ(約)	元払単位
OT-569-241-7	100×300	□100×H300mm	4個

- 受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。
- 上記価格は、シート印刷・貼り工賃を含みます。
- この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。
- アタッチメントパーツ付

※掲載以外のデザインも承ります。詳しくは、弊社または係員までお問い合わせください。

特許出願中 意匠登録済

アルコール消毒液スタンド

ベルトパーテーションにセットするだけで、手軽に手指消毒用スタンドとして使用できます。



取り付け方。

対応ベルトパーテーションのキャッチ部に差し込むだけでセット完了です。



セット例

受注生産

ミセル ホルダーメディカル

材質 本体:ナイロン、印刷面:塩化ビニール、受注:スチール線材に粉体塗装、透明板PET

品番	トレイサイズ(約)	重量(約)	価格(税抜)	元払単位
OT-542-004-0	W198×D210mm(内寸)	450g	¥9,900	2個

- 受注生産品です。受注後約1週間で出荷します。
- この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。

特許出願中 意匠登録出願中

差替え式パネル

厚みがある樹脂製フレームは、クリアパネルの保護に加え見た目の高級感も演出します。

差替えタイプ

※ベルトパーテーションは別売です。



ミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット)

材質 本体:ナイロン、フレーム:ABS樹脂、パネル:PET

品番	規格	本体重量(約)	価格(税抜)	元払単位
OT-542-025-0	A4	420g	¥14,600	4個
OT-542-026-0	A3	800g	¥15,500	4個

- この商品は屋内用です。屋外や高温になる場所には設置しないでください。
- アタッチメントパーツ付

意匠登録済 特許出願中



自動噴射手指消毒器

薬液ボトルをそのまま入れて手を差し出せば、センサーが感知して薬液を吐出・噴射する自動噴射タイプの消毒器です。



感染予防に最適
衛生的な
自動噴射式

ハンディミスト® HMI

SW-838-020-0 JANコード 101866

オープン価格

材質 本体・トレイ:ABS
方式 光センサー作動による自動吐出方式
サイズ 約W135×D250×H308mm
重量 約1kg(乾電池含む、ボトルは含まず)
元払単位 6台

- 光センサー方式による自動吐出方式
- トレイ付
- ボトル入れ替え式
- 電源:単二形乾電池×2個付・ハンディミスト®ミニ共通ACアダプター(3V)(別売)
- ※薬液、ボトルは付属しません。(推奨薬液:アルボナーズ1ℓ)

意匠登録済

ミセルホルダー
メディカルに
セット可能!



ベルトパーテーション

ソーシャルディスタンスの確保や移動時の手間、安全性などお客さま目線で発想したベルトパーテーション。

ベルトパーテーションLight

¥26,000(税抜)

材質 ベース・ポール:ステンレスヘアライン仕上、ベルト:ナイロン(48mm巾)

サイズ 約φ360×H902mm


ベルトカラー 赤・青・黒

品番	規格	重量(約)	ベルト長さ(約)	支柱太さ	元払単位	JANコード
SU-661-300-2	ベルト赤	4.3kg	3.3m	φ50	2台	104485
SU-661-300-3	ベルト青	4.3kg	3.3m	φ50	2台	104492
SU-661-300-7	ベルト黒	4.3kg	3.3m	φ50	2台	111551

- お客様組立商品
- スタート&キャッチのみとなります。
- 屋内用

実用新案登録済

お客様組立




ベルト赤

ベルト青

ベルト黒

重量を半分にし移動や設置にかかる労力を軽減しセッティングが楽になりました。さらに薄型ベースでスタッキングの本数も2倍に。(従来品は3本)



従来品の約半分の厚み



販売店

TERAMOTO 株式会社テラモト

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>

本社 大阪府西成区立売堀3-5-29
〒550-0012 TEL(06)6541-3333 FAX(06)6531-2323
東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-23
〒272-0142 TEL(047)358-1151 FAX(047)358-7658

名古屋支店 TEL(052)324-8331 FAX(052)324-8335
札幌営業所 TEL(011)862-5901 FAX(011)862-1944
仙台営業所 TEL(022)236-9395 FAX(022)236-8190
埼玉営業所 TEL(048)669-3115 FAX(048)669-3118
横浜営業所 TEL(045)958-1370 FAX(045)958-1371
広島営業所 TEL(082)239-1551 FAX(082)239-1552
福岡営業所 TEL(092)433-7515 FAX(092)433-7565